

Product Retirement Notice

PRN #11-06
2011年6月吉日

御取引先各位

バーコード検証機 製造および販売終了のお知らせ

拝啓 貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。ハネウェルスキャニング & モビリティでは、標題の通り、バーコード検証機の製造および販売終了を決定致しましたので下記の通りご連絡申し上げます。甚だ勝手ではございますが、ご理解いただきたく宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 対象製品

- QuickCheck 800
- QuickCheck 850
- QuickCheck 890
- QuickCheck 600

※ 型番詳細につきましては、添付の一覧表をご覧ください。

2. 対象地域

- ✓ アジア太平洋地域 (AP)
- ✓ 南米地域 (LA)
- ✓ 欧州、中東、アフリカ地域 (EMEA)
- ✓ 北米 (NA)

3. 製造終了の理由

バーコード検証製品は長きに渡り販売されてきましたが、既に一部製品の製造及び販売を終了していることなど諸事情により部品等の具材の調達が厳しく、製造および販売の維持・継続は困難であると判断された結果、この度 製造及び販売の終了を正式に決定致しました。

4. 製造・販売終了までのスケジュール

最終受注日*	2012年2月29日	左記日付以降は、ご注文をお受け致しかねます。
最終出荷日	2012年3月31日	左記日付以降は、製品を出荷致しかねます。
製品サービス終了日	2013年2月28日	左記日付以降でも部品の供給が続く限り、修理対応致します。まずは、お近くの販売代理店までご相談ください。

* 材料調達等の関係上、すべてのご注文をお受付できない可能性があります。ご注文はお受付した順に、随時出荷しておりますので、お早めのご注文をお勧め致します。

5. 後継機

社内で熟考の結果、ハネウェルではバーコード検証製品全ての製造および販売の終了に至りました。弊社では後継機をご用意しております。他社製品ではありますが、後継製品として下記の製品を推奨させていただきます。ぜひご検討ください。

QC800 代替機種		
メーカー名	製品名	説明
Axicon	POS バーコード検証機 (6000 シリーズ)	小型の1次元バーコード(最長 68mm)の検証に適しており、流通業界で使用されている EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 Databar や製薬業界で使用されている Code 39、Italian Pharmacode、Code-128、GS1 Databar、Laetus Pharmacode)などのバーコードに対応しています。
QC890 代替機種		
メーカー名	製品名	説明
Axicon	中距離バーコード検証機 (6500 シリーズ)	小～中型の1次元バーコード(最長 125mm)の検証に適しており、流通業界で使用される EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 Databar、GS1-128、ITF-14 などに対応しています(最大倍率95%)。
Axicon	大型バーコード検証機 (7000 シリーズ)	大型の1次元バーコード(最長 195mm)の検証に適しており、流通業界で使用される GS1-128、ITF-14、パレットラベルなどに対応しています。

※ Axicon 製品の詳細につきましては、Axicon 社のウェブサイト (<http://www.axicon.com/productrange.html>) をご覧ください。

6. サービスおよび保証

保証期間が有効な限り、又は交換・修理部品の供給が続く限りは今後も継続してサポートさせていただきます。

7. お問い合わせ

ハネウェルスカニング & モビリティでは今後も継続したカスタマー・サービスを提供させていただきます。ご不明な点がございましたらお近くの販売代理店までご遠慮なくご連絡下さい。今後も弊社製品をご愛顧いただきたく、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

ハネウェルジャパン株式会社
 ACS/HSM
 ハネウェルスカニング&モビリティ
 〒105-0022 東京都港区海岸 1-16-1
 ニューピア竹芝サウスタワー20階
 TEL: 03-6730-7344(代)
 FAX: 03-6730-7222
www.honeywellaidc.com



対象型番一覧

製品	型番	説明
マウスワンド	622302	QCIW06V-PEN, 0.153mm 可視光赤色
	622299	PARA VERIFICADOR, 0.254mm
		QCIW10V - PEN, 0.254mm 可視光赤色
	622301	QCIW05V, ペン, 0.127mm 可視光赤色
	MOUSE10MVR	QCMWV10 0.254mm 可視光赤色
	MOUSE10MVR	QCMWV03, マウス, 0.077mm 可視光赤色
	MOUSE10MVR	QCMWV06, マウス, 0.153mm 可視光赤色
MOUSE20MVR	QCMWV20, マウス, 0.508mm 可視光赤色	
周辺機器	QCKIT	WARRANTY KIT
	QCB	Q.C. ニックアド電池, 4本セット
	QCTP	感熱印刷ペーパー, QCSSPと使用
	QCPP	Q.C. プリンターペーパー, 5パック
	QCPR	QC プリンターリボン/プリンター
QC200	QC200V050	QC200 VISIBLE 0.127mm-アダプタなし
	QC200V060	QC200 VISIBLE 0.153mm-アダプタなし
QC600/800	QC3800VE	QC用リニアイメージャー 3800 SPEC.
	QC800A	SYMB/TRAD ANSICENISO, QCAC220A
	QC800B	SYMB/TRAD ANSICENISO, QCAC220B
	522338-1	QC 6X0/8X0 BASE UNIT ONLY
	QC850A	ALLAPP/TRADANSICENISO, QCAC220A
	QC8501	8501 CONJUNTO ALLAPP/TRAD
		ALLAPP/TRAD ANSICENISO, QCAC
	QC8001	SYMB/TRAD ANSI-CEN-ISO, QCAC
	QCRFPG	QC 反射率ページ
	300000702	QC リフェレンスシンボルセット
	42204722-07FRU	FRU, PCB S/A, QC 850
	11209652-01	6 コンダクターコード
	QC3800V	QC用リニアイメージャー 3800SPEC.
	QC850B	ALLAPP/TRADANSICENISO, QCAC220B
	42203787-02FRU	DISPLAY S/A, 5M, VR, QC150/200.
42203787-05FRU	PLACA COM DISPLAY ACOPLADO, QC	
QC8X0 1D	QC890K	QC890 1次元バーコード検証機キット
	200001605FRU	QC890 インターフェース PCB 交換品
	200000785FRU	QC890 LED PCB 交換品

※ 上記製品型番一覧以外にも、今回の製造および販売終了の対象となっている製品型番がある場合もあります。
不明な製品型番につきましては、お近くの販売代理店までお問い合わせください。