

Xenon1900 / 1902
7580g / 3310g
ソロモンデコーダー

ソロモンOCR設定ガイド(SVM 版)



株式会社イメージャー

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚 2-21-34 アルトピアーノ 2F

TEL: 048-456-5381 Fax: 048-456-5382

URL: <http://www.imagers.co.jp/>

ソロモン OCR 初期化設定



初期化（工場出荷時設定）

※ 初期化により、インターフェースは USB-HID に設定されます。



OCR プラグイン有効化

※ メニューコード読み取り後、Xenon1900 の再起動が必要です。



再起動



純正デコーダー全てオフ

(バーコードの読み取りを行う時はスキャンしないで下さい。)



ソロモン OCR 初期化 (可変長読み取り)

・ OCR 読み取りフォーマット設定 (サンプル)



賞味期限

出力フォーマット JIS-X-0301 (HYY. MM. DD)



宅配便伝票向け設定

読み取りフォーマット dddd-ddd-ddd

出力フォーマット ddddddddd



宅配便伝票向け設定

読み取りフォーマット dddd-ddd-ddd

出力フォーマット dddd-ddd-ddd

・ 閾値の設定

以下のメニューコードを読み込むことで、閾値を指定することができます。

閾値の値を高くすると誤読が発生する確率を小さくすることができますが、代償としてレスポンスが低下したり、印字条件の僅かな乱れによって読み取りができなくなる場合があります。閾値の推奨範囲は、条件によって変わりますが、概ね4~6の範囲です。

閾値 0 	閾値 1 	閾値 2 
閾値 3 	閾値 4 	<初期値> 閾値 5 
閾値 6 		

・賞味期限サンプル

ゴシック体

明朝体

2011.12.08	2011.12.08
11.08.01	11.08.01
11. 8. 4	11. 8. 4
2011年7月4日	2011年7月4日

ドット文字

11. 9.12

宅急便伝票及びその他のフォーマット設定

<p>4桁数字3ブロック</p>  <p>伝票読みデフォルト</p>	<p>3456-4597-8120</p>
<p>英数字混合2ブロック ハイフンそのまま</p> 	<p>ART432-192AS</p>
<p>ハイフン無し8桁</p> 	<p>19674835</p>
<p>マルチフォーマット 複数のフォーマット設定が可能 (最大20フォーマット設定可能)</p> 	<p>AU321-96</p>
	<p>39472</p>

※賞味期限、宅急便伝票フォーマット以外にも指定のフォーマット設定が行えます。
指定のフォーマット設定をご希望のお客様は、販売代理店または弊社にお問い合わせ
下さい。
指定のフォーマットで設定する場合は、誤読を防ぐために読み取り桁数や数字と英字
の区別をご指定下さい。

数字 8 桁フォーマット設定



OCR-B フォント

ゴシック体

明朝体(太字)

23456789

23456789

23456789

07635843

07635843

07635843

69361027

69361027

69361027

Imager