

Quick Guide


KDC300-W ポカよけ

1対1




親となるマスターデータが1つ
子となるスレーブデータが1つ
の場合に使うモード

1対多



親となるマスターデータが1つ
子となるスレーブデータが複数
ある場合に使うモード

多対多




親となるマスターデータが複数
子となるスレーブデータも複数
ある場合に使うモード

大きく3つのモード

ウラ面 02

× をさがす




マスターデータとスレーブデータが
違う場合にエラーでお知らせ

○ をさがす



マスターデータとスレーブデータが
同じ場合にエラーでお知らせ

順番と× をさがす



マスターデータの読取り順番とスレーブ
データが**違う**場合にエラーでお知らせ

ノーマル

ウラ面：上段


リバース

ウラ面：中段

順番子エック

ウラ面：下段

KDC300-W のご説明



- 付属ケーブルとつなぐことで、読み取ったデータをパソコン上で確認できます。(テキストデータ)
- KDC300-Wは抗菌プラスチックを使用しております。
- 想定使用時間は10秒間に1回のスキャンで連続14時間を想定しております。

